




# LCR 化验室连续小样染色机

染色方法:



型号及规格:

### LCR- PS (汽蒸法, 温度~102℃)

- 轧辊  $\phi 125\text{mm} \times 400\text{mm}$  宽, 轧车连染槽
- 直接或间接蒸汽
- 上下连续滚筒式走动
- 汽蒸箱布样容量约 4.5m (或选项 8m 布长)
- 蒸箱内层为 316# 不锈钢, 其余为 304# 不锈钢
- 水封出口
- 速度调控范围 1~5m/min
- 出口轧辊为  $\phi 125\text{mm} \times 400\text{mm}$  宽, 轧水轧车



### LCR- PT (热熔法, 温度~200℃)

- 轧辊  $\phi 125\text{mm} \times 400\text{mm}$  宽, 轧车连染槽
- 电热式鼓风
- 上下连续滚筒式走动
- 热熔箱布样容量约 4.5m (或选项 8m 布长)
- 速度调控范围 1~5m/min
- 轧辊出口

技术规格:	LCR-PS	LCR-PT
功率	1.5 KW	3.5 KW
电压	380 V (三相)	380 V (三相)
轧车压力	1~8 bar	1~8 bar
机台尺寸 (宽×深×高)	约 1380×800×1500mm	约 1380×800×1500mm
机台重量	约 400 kg	约 400 kg

香港:

KMS Colortech Service Co.Ltd  
 Unit 2005 Metro Centre II, 21 Lam Hing Street  
 Kowloon Bay, Hong Kong.  
 地址: 香港九龍灣臨興街 21 號美羅中心二期 20 字樓 2005 室  
 電話: (852)27536176 傳真: (852)27536049  
 電郵: sales@kmscolor.com / kmsgz@vip.163.com  
 網址: www.kmscolor.com

国内(partner):

广州市同通仪器有限公司  
 地址: 广州市番禺沙湾福田福龙路民营工业区一街横一街 4 号  
 邮编: 511483  
 广州电话: 020-34730153  
 广州传真: 020-34730152  
 广州手机: 18675899688