



## LMD 小定型烘干机 Lab. Mini-Dryer

### 用途:

- 试验可模拟及预测生产时，树脂加工或烘干染料，因应温度/时间而显示变色的程度。
- 可预先试验，染料，助剂或整理助剂以现场生产的条件对坚牢度或品质的影响。
- 提供树脂加工或树脂加工中微量套色配方的试验。
- 可选择整理助剂浓度及品质的好坏。
- 可模拟现场的生产条件，如温度、时间、助剂及相同的伸张度制出手感样本，大小以利于现场的生产为依据，及研发用。



### 优点:

- 可自动进出料：控制作用时间。  
自动进料 → 自动计时 → 自动退料并叫铃
- 精确温度
  - a)热风循环，进料口小，故温度不会因开门而骤降温度。
  - b)热风直烘试布，温度精确，分布均匀，最高温 220℃精度 ±1%。
- 有单向和双向的样办架，可以调整试样平幅平整。

规格	
针板架尺寸	最大 360×420 mm
布样尺寸	双向 最大: 280×350mm, 最小: 90×140mm
温度范围	室温至 220℃
加热功率	6Kw
风机马达	180W, 2800rpm
电源电压	3 相, 380V, 50Hz
电流	20A
机台尺寸	W720×D1360×H800mm
机台重量	158kg

### 香港:

KMS Colortech Service Co.Ltd  
Unit 2005 Metro Centre II, 21 Lam Hing Street  
Kowloon Bay, Hong Kong.  
地址: 香港九龍灣臨興街 21 號美羅中心二期 20 字樓 2005 室  
電話: (852)27536176 傳真: (852)27536049  
電郵: sales@kmscolor.com / kmsgz@vip.163.com  
網址: www.kmscolor.com

### 国内(partner):

广州市同通仪器有限公司  
地址: 广州市番禺沙湾福田福龙路民营工业区一街横一街 4 号  
邮编: 511483  
广州电话: 020-34730153  
广州传真: 020-34730152  
广州手机: 18675899688